

AV-330-NTP Safeguard NTP™

Resina de Poliuretano Hidrofílico

Descripción

AV-330-NTP Safeguard NTP™ es una resina de inyección de poliuretano de un solo componente, 100% a base de MDI, de viscosidad media y activada por humedad. diseñada para sellar fugas activas en estructuras subterráneas. AV-330-NTP permea bien en varias grietas y juntas de tamaño medio y ofrece seguridad adicional en espacios confinados o donde hay poca ventilación. Cura resistente, flexible y de celda cerrada.

Aplicaciones

- Áreas con poca ventilación o espacios confinados como bóvedas de servicios públicos, casetas de bombas subterráneas, estaciones de bombeo, minas, túneles y sótanos.
- Grietas o juntas medianas en estructuras de concreto.
- Excelente para pozos de inspección y penetraciones de tuberías.
- Resina ideal para aplicaciones subacuáticas/de buceo.

Características y Beneficios

- 100% a base de MDI
- Viscosidad media que permite una buena penetración
- Expansión en libre ascenso de 400% – 600%
- No corrosivo
- Cura resistente, flexible y de celda cerrada con excelentes propiedades adhesivas
- Equivalente sin acetona a AV-333 Injectaflex™
- Disponible como versión certificada como componente de sistemas de agua potable NSF/ANSI/CAN 61
- Aplicado en múltiples técnicas de inyección, incluyendo la Técnica de Colocación de Juntas Expandidas (EGP) y la Técnica de Aplicación de Presión Variable (V-PAT) – Inyección de Grietas

Cómo funciona AV-330-NTP Safeguard NTP™

AV-330-NTP reacciona con la humedad para formar un sello duradero y flexible, logrado por tres mecanismos. Primero, la resina busca agua en el espacio y los poros del sustrato y se adhiere a la superficie. Segundo, la reacción resina/agua comienza a expandirse formando un sello compresivo hermético. Tercero, la red de material de resina comprimida dentro de todas las grietas establece un bloqueo mecánico. La proporción preferida es 1:1 (agua a resina), sin embargo, no se requiere premezcla. AV-330-NTP se bombea como un solo componente.

Productos Opcionales

- AV-203 Multicat™ – acelerador de tiempo de crema y gel.
- AV-208 Technical Grade Acetone™ – elimina la humedad del equipo (ver sección de Limpieza).
- AV-222 Cleaner™ – elimina la resina curada del equipo.
- AV-284 Pump Wash™ – elimina la resina sin curar de la manguera de la bomba.

Presentación – El producto se envasa por peso neto, excepto cuando se indica

Resina

- Jarrón – 4.0 kg (8.8 lbs.)
- Cubeta – 20 kg (44 lbs.)
- Barril – 220 kg (484 lbs.)

Catalizador Opcional – AV-203

- Envase - 2.31 L (78 fl. oz.)

Propiedades Físicas*

NO CURADO	
Apariencia	Líquido amarillo claro
Viscosidad (agua=1)	350 – 750 cP @ 22°C (72°F)
Punto de Inflamación	>93°C (>200°F)
Gravedad Específica (agua=1)	1.08 @ 22°C (72°F) ± 3%

Densidad	1.08 kg/L ± 3% (9.01 lbs. /gal. ± 3%)	
CURADO+		
Apariencia	Color lechoso, denso y flexible	
Resistencia a la tracción	350-400 psi	350-400 psi
Elongación	300-400%	300-400%

* Resultados de laboratorio

Rendimiento – General

Agite o revuelva suavemente el(los) recipiente(s) antes de usar. Para obtener los mejores resultados, utilice AV-330-NTP entre 16°C y 32°C (60°F y 90°F). El rendimiento se verá influenciado por las condiciones del sitio. Si las temperaturas del sitio son bajas, utilice una fuente de calor para calentar a 22°C (~72°F) y aplique. No utilice llama abierta como fuente de calor. A temperaturas de 7°C (45°F), la viscosidad del producto puede aumentar significativamente, dificultando la miscibilidad con el agua de reacción. Los tiempos presentados son resultados de laboratorio. Los resultados reales pueden ser diferentes en el campo debido al agua del sitio utilizada o las condiciones del sitio. Realice una prueba de copa estándar con el agua del sitio para determinar el tiempo de reacción deseado.

Rendimiento usando AV-330-NTP

Consulte la siguiente tabla para conocer los tiempos aproximados en crema/gel (curado) para AV-330-NTP.

Tiempos en Crema / Gel (Curado) para AV-330-NTP (Min:Seg) * 1,2		
		1:1 Agua/AV-330-NTP
Temperatura	4°C/40°F	0:47 / 6:28
	10°C/50°F	0:37 / 5:00
	15°C/60°F	0:24 / 4:18
	21°C/70°F	0:19 / 2:55
	27°C/80°F	0:17 / 2:18

*Resultados de laboratorio

1. La temperatura de la resina y el agua puede afectar los tiempos en crema/gel.

2. Los resultados reales pueden ser diferentes en el campo debido al agua del sitio utilizada o las condiciones del sitio.

Rendimiento al añadir AV-203 Multicat

AV-203 Multicat puede usarse a bajas temperaturas y/o en situaciones de corte de flujo de agua alto a un máximo de 78 fl. oz. de AV-203 por cubeta de AV-330-NTP. Cuando AV-203-NTP se utiliza para ralentizar flujos de agua altos, no debe usarse como una solución independiente, sino en conjunto con cualquiera de las resinas de inyección de Avanti. Consulte la tabla de Tiempos en Crema/Gel (Curado) a continuación para conocer los tiempos de curado aproximados para AV-330-NTP utilizado con AV-203.

Tiempos en Crema / Gel (Curado) para AV-330-NTP+ AV-203 Multicat (Min:Seg) * Note,1,2			
		1:1 Agua/AV-330-NTP + Medio Catalizador (Resina: Catalizador, 16:1)	1:1 Agua/AV-330-NTP + Catalizador Completo (Resina: Catalizador, 8:1)
Temperatura	4°C/40°F	N/A / 0:52	N/A / 0:37
	10°C/50°F	N/A / 0:40	N/A / 0:31
	15°C/60°F	N/A / 0:36	N/A / 0:28

*Resultados de laboratorio

Nota: No utilice más de un recipiente de catalizador AV-203 por cubeta de AV-330-NTP.

1. La temperatura de la resina y el agua puede afectar los tiempos en crema/gel.

2. Los resultados reales pueden ser diferentes en el campo debido al agua del sitio utilizada o las condiciones del sitio.

Limpieza

No utilice agua para limpiar el equipo. AV-330-NTP se activa con agua y se fraguará o curará en sus mangueras y equipo. Enjuague con AV-284 Pump Wash™ para eliminar la resina sin curar de las mangueras y el equipo. Purgue el equipo y las mangueras con AV-208 Technical Grade Acetone™ antes de usar para eliminar cualquier AV-284 y humedades restantes.

Almacenamiento

Almacenar a temperaturas dentro o cerca de 7°C – 35°C (45°F – 95°F) en una atmósfera seca. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso. Empaquetado bajo nitrógeno seco para mantener la humedad fuera y extender la vida útil. No se recomienda el almacenamiento de recipientes abiertos/parciales en el rango inferior de la temperatura de almacenamiento recomendada, ya que la humedad en el aire por encima de un recipiente parcial podría condensarse y hacer que la resina se gelifique prematuramente en el recipiente. Avanti no recomienda almacenar recipientes llenos o parcialmente llenos de AV-330-NTP que hayan sido catalizados o mezclados con AV-203. La resina catalizada puede reaccionar con el tiempo o si no se almacena correctamente.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA. Consulte la SDS para conocer todas las precauciones de seguridad. Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las Guías de Mezcla están disponibles 24/7 en avantigrout.com

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- No regulado bajo las Regulaciones del DOT de EE. UU.

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. **NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.